

用于清洗和分装

浸泡罐

如果没有足够的空间容纳体积较大的清洗槽，那么浸泡罐对于零件和分组件的清洗将非常有用。浸泡罐移动方便，可满足不断变化的生产要求。罐上设有手动操作的盖子，可保持敞开以便取用品。盖子上设有自动关闭式装置和熔线，熔线可在74°C时熔化，一旦失火，盖子将立即关闭。浸泡罐配有聚乙烯衬套，具有绝佳的耐化学腐蚀性能，可存放实验室和工业环境中常用的刺激性、腐蚀性化学品。



27616



27612

27602

说明和容量	尺寸 外径 x 高	认证/列名规范	红色罐型号	黄色罐型号	交货重量 (kg)
4升钢制浸泡罐	238 x 140 mm	FM, TÜV	27601	27611	2
8升钢制浸泡罐	238 x 254 mm		27602	27612	3
19升钢制浸泡罐	349 x 330 mm	FM, TÜV	27605	27606	5
19升钢制浸泡罐，带有 HDPE 衬套			27615	27616	
30升钢制浸泡罐	397 x 362 mm	FM, TÜV	27608	27618	6

零配件

说明	尺寸：外径 x 高	型号
吊篮，适用于 27602、27612	181 x 76 mm	27901Z

台式浸罐

台式浸罐提供用溶剂清洗小零件的简单方法。将工件放置在弹簧加压式穿孔搅拌板上，按下并搅拌，然后松开使搅拌器返回排液位置即可。镀钢搅拌器也是一个有效的消焰器，可减少逆燃的发生几率。铰链盖最大程度地降低挥发损失，护边降低手部受伤的可能性。



10291

10578



10375 和 11171

说明和容量	搅拌器直径	尺寸 外径 x 高	认证/列名规范	红色罐型号	黄色罐型号	交货重量 (kg)
1升钢制台式浸罐	108 mm	124 x 140 mm	FM, TÜV	10175	10171	1
2升钢制台式浸罐	191 mm	238 x 83 mm		10295	10291	2
4升钢制台式浸罐		238 x 114 mm		10375	10385	
8升钢制台式浸罐	248 mm	292 x 149 mm		10575	10578	4
吊篮，适用于 10375、10385、10575、10578		164 x 11 mm	—	11171	—	0.2

立式清洗槽

立式清洗槽设有自动关闭式脚踏盖，因此在双手都拿东西的情况下也能打开盖子。调速气缸可在释放脚踏板时防止外盖砰的一声关上。排泄塞设计便于更换溶剂。



说明和容量	尺寸 宽 x 深 x 高	整体高度	认证/列名规范	红色罐型号	黄色罐型号	交货重量 (kg)
83升钢制立式清洗槽	895 x 406 x 305 mm	845 mm	FM	27220	27221	35

零配件

说明	尺寸长 x 宽 x 深	型号
吊篮，适用于清洗槽 27220、27221	711 x 330 x 102 mm	27005
沉淀物筛子，适用于清洗槽 27220、27221	889 x 349 x 19 mm	27006

